




Sensor suhu inframerah

OWS-7520-ABOA



Karakteristik produk

Casing

berbentuk silinder

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

20...250 AC/DC

Pelindung polaritas terbalik

tidak

Output

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]

10.5

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]

10.5

Arus beban minimal [mA]

15

Kebocoran arus maks. [mA]

7

Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]

200; (250 (...50 °C))

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]

50

Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Frekuensi peralihan AC [Hz]

20

Frekuensi peralihan DC [Hz]

25

Tahan dari hubung singkat

tidak

Pelindung beban berlebih

tidak

Zona pendeteksian

Histeresis jangkauan pendeteksian [%]

1...15

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

-20...60

Perlindungan

IP 65



Sensor suhu inframerah

OWS-7520-ABOA

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	berbentuk silinder
Dimensi [mm]	Ø 58 / L = 150
Material	casing: kuningan dilapisi perunggu putih
Material lensa	kaca

Elemen display/pengoperasian


Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan


Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x 7/8"



Koneksi



Catatan : sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat