




Receiver sensor sinar tembus

OWE-FPKG/0,1M/US

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OJ5067

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Empfänger in unterer und oberer Optik

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	25; ((36 V))
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	250
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya





Receiver sensor sinar tembus

OWE-FPKG/0,1M/US

Zona pendeteksian		
Transmitter/receiver		receiver
Jarak jangkauan	[m]	< 4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	36 x 60 x 10
Material		ABS diperkuat dengan serat kaca
Material lensa		PMMA
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 0.1 m, PVC		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		



Koneksi





Receiver sensor sinar tembus

OWE-FPKG/0,1M/US

Diagram dan grafik

grafik excess gain

