


Receiver sensor sinar tembus

OAE-FKOA/T

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OA0102

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 switch pemilih dan potensiometer di bawah penutup receiver di lensa atas

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Konsumsi daya maks.	[VA]	3.5
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak
Tipe cahaya		cahaya inframerah
Panjang gelombang	[nm]	880

Output

Desain kelistrikan	relai
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Peringkat kontak	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Receiver sensor sinar tembus

OAE-FKOA/T

Tahan dari hubung singkat	tidak	
Pelindung beban berlebih	tidak	
Fungsi waktu	[s]	0.5...10
Zona pendeteksian		
Transmitter/receiver	receiver	
Jarak jangkauan	[m]	25...50; (tergantung pada transmitter)
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Berat	[g]	0.304
Casing	persegi panjang	
Dimensi	[mm]	90 x 30 x 70
Material	PPO dimodifikasi	
Material lensa	PMMA	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Elemen pengoperasian	penundaan pengaktifan atau penonaktifan dapat dipilih melalui switch geser	
Aksesori		
Item dikirim	Braket siku: 1, E20514	
	obeng	
Keterangan		
Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.	
Jumlah paket	1 buah	


Receiver sensor sinar tembus

OAE-FKOA/T

Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 4.5...10 mm; Konektor kabel: M16 X 1.5

Koneksi



Catatan : sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 5 A cepat

Diagram dan grafik

grafik excess gain

