



Sensor retro-reflektif

OCPGHPKG/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: O5G500

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif
----------------	------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 80
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660

Output


Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA]	100
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	1000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa



Sensor retro-reflektif

OCPGHPKG/US-100


Pelindung beban berlebih	ya
Zona pendeteksian	
Jarak jangkauan [m]	< 1.5; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
Tinggi titik cahaya maks. [mm]	13
Dimensi titik cahaya mengacu pada	Jarak jangkauan
Waktu respons	
Waktu respons [s]	0.5
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-10...55
Perlindungan	IP 67
Pengujian/persetujuan	
EME	EN 60947-5-2
Data teknis	
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	49 x 15 x 42
Material	seng tuang
Material lensa	PMMA
Elemen display/pengoperasian	
Display	status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori	
Item dikirim	obeng
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A	



Sensor retro-reflektif

OCPGHPKG/US-100

Koneksi



2	Output pemeriksaan fungsi
5	Eingang "External Teach"

Diagram dan grafik

grafik excess gain

