



Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif
----------------	------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 80
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660


Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA]	100
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	1000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya



Sensor retro-reflektif


OCPGHNKG/US-100

Zona pendeteksian		
Jarak jangkauan	[m]	< 1.5; (Reflektor prismatic Ø 80 E20005)
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya
Tinggi titik cahaya maks.	[mm]	13
Dimensi titik cahaya mengacu pada		Jarak jangkauan
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	0.5
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-10...55
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	49 x 15 x 42
Material		seng tuang
Material lensa		PMMA
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		obeng
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		
		

Sensor retro-reflektif

OCPGHNKG/US-100

Koneksi



2	Output pemeriksaan fungsi
5	Eingang "External Teach"

Diagram dan grafik

grafik excess gain

