


Receiver sensor sinar tembus

OGE-DPKG/US



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	8
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	645

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode dark-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	1000
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	receiver
Jarak jangkauan [m]	< 8
Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Perlindungan	IP 67; (bersama dengan konektor yang sesuai)



Receiver sensor sinar tembus

OGE-DPKG/US

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	1335
Data teknis		
Berat	[g]	14.7
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		casing: ABS
Material lensa		PMMA
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

