


OGP-DNKG/US/CUBE





Sensor retro-reflektif

OGP-DNKG/US/CUBE

Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm]	160
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum
Tersedia filter polarisasi	ya

Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min. [ms]	2.5	
Data proses IO-Link (bersiklus)	fungsi	panjang bit
	status perangkat	4
	informasi peralihan binari	1
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus)	tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1140
Catatan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"	

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...60	
Suhu penyimpanan [°C]	-40...80	
Perlindungan	IP 65; IP 67	

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]	905	
Persetujuan UL	Ta	-25...60 °C
	Tipe penutup	Type 1
	suplai tegangan	Class 2
	Nomor file UL	E174191

Data teknis		
Berat [g]	59.5	
Casing	rectangular with M18 thread	
Dimensi [mm]	52.6 x 19 x 36	
Penamaan ulir	M18 x 1	
Material	seng tuang; PEI	
Material lensa	PMMA	
Penyelarasan lensa	lensa samping	

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau



Sensor retro-reflektif

OGP-DNKG/US/CUBE

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 1
--------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi






Diagram dan grafik

grafik excess gain

