


Sensor refleksi difus

OFB-FPKG/6m

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OF5027

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
----------------	-----------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 30
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	400
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [mm]	< 400; (kertas putih 200 x 200 mm)
----------------------	------------------------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan



EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B



Sensor refleksi difus

OFB-FPKG/6m

Data teknis		
Casing	tipe berulir	
Dimensi	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Penamaan ulir	M12 x 1	
Material	casing: kuningan dilapisi perunggu putih	
Material lensa	PMMA	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm ²		
Koneksi		



BN = Warna core :
 BU = coklat
 BK = biru
 hitam