


Sensor tekanan flush dengan display

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P



- 1 display alfanumerik 4 digit
- 2 LED status
- 3 tombol pemrograman
- 4 G1 kerucut penyegel ulir eksternal
- 5 Perhatian: Unit hanya boleh dipasang dalam koneksi proses untuk kerucut penyegelan G1. Kerucut penyegel G1A pada unit ini hanya cocok untuk adaptor dengan pembatas akhir logam.



ACS



CRN



US

LISTED

EC 1935/2004

EHEDG

Tested

FCM



IO-Link

Reg31

UK

CA

Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1		
Rentang pengukuran	-50...400 mbar	-20...160.6 inH ₂ O	-5...40 kPa
Koneksi proses	koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel Perhatian: Unit hanya boleh dipasang dalam koneksi proses untuk kerucut penyegelan G1.; Kerucut penyegel G1A pada unit ini hanya cocok untuk adaptor dengan pembatas akhir logam.		

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas		
Aplikasi	flush mountable untuk industri makanan dan minuman		
Media	media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas		
Suhu media [°C]	-25...150		
Tekanan ledakan min.	30000 mbar	12044 inH ₂ O	3000 kPa
Peringkat tekanan	8000 mbar	3200 inH ₂ O	800 kPa
Resistensi vakum [mbar]	-1000		
Tipe tekanan	tekanan relatif; vakum		
Tanpa ruang mati	ya		
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar]	8		



Sensor tekanan flush dengan display

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Data kelistrikan				
Resistensi isolasi min.	[MΩ]	100; (500 V DC)		
Kelas perlindungan		III		
Pelindung polaritas terbalik		ya		
Watchdog terintegrasi		ya		
2 kawat				
Tegangan pengoperasian	[V]	20...30 DC		
Konsumsi arus	[mA]	3.5...21.5		
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 1		
3 kawat				
Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC		
Konsumsi arus	[mA]	5...45; (430 bei max. Laststrom)		
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 0.5		
Input/output				
Jumlah input dan output		Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1		
Output				
Jumlah total output		2		
Sinyal output		sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link		
Desain kelistrikan		PNP/NPN		
Jumlah output digital		2		
Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)		
Jumlah output analog		1		
Output arus analog	[mA]	4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan)		
Pelindung hubung singkat		ya		
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa		
Pelindung beban berlebih		ya		
2 kawat				
Beban maks.	[Ω]	300		
3 kawat				
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2		
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	100		
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	125		
Beban maks.	[Ω]	(Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)		
Rentang pengukuran/pengaturan				
Rentang pengukuran		-50...400 mbar	-20...160.6 inH2O	-5...40 kPa
Setpoint SP		-49.4...400 mbar	-19.8...160.6 inH2O	-4.94...40 kPa
Titik reset rP		-50...399.4 mbar	-20.1...160.3 inH2O	-5...39.94 kPa
Titik awal analog		-50...320 mbar	-20.1...128.5 inH2O	-5...32 kPa
Titik akhir analog		30...400 mbar	12...160.6 inH2O	3...40 kPa
Perbedaan min. antara SP dan rP		0.6 mbar	0.3 inH2O	0.06 kPa



Sensor tekanan flush dengan display

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Dalam langkah	0.1 mbar	0.1 inH ₂ O	0.01 kPa
Pengaturan pabrik		SP1 = 100 mbar	rP1 = 92 mbar
		SP2 = 300 mbar	rP2 = 292 mbar
		ASP = 0.00 mbar	AEP = 400 mbar
		dAP = 2.00 s	dAA = 2.00 s

Pemantauan suhu		
Rentang pengukuran	-25...150 °C	-13...302 °F

Akurasi/deviasi		
Akurasi titik peralihan [X21]	< ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)	
Kemampuan pengulangan [X21]	< ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)	
Deviasi karakteristik [X21]	< ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 termasuk titik nol dan kesalahan rentang, non-linearitas, histeresis; Turn down 1:1)	
Deviasi linearitas [X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Deviasi histeresis [X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Stabilitas jangka panjang [X21]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)	
Deviasi total pada rentang suhu	Rentang suhu	deviasi total
	-25...15 °C	Deviasi karakteristik ± 0,1 % dari rentang / 10 K
	15...80 °C	Deviasi karakteristik
	80...150 °C	Deviasi karakteristik ± 0,15 % dari rentang / 10 K
Catatan tentang akurasi/deviasi	untuk detail lebih lanjut lihat bagian Diagram dan grafik	

Pemantauan suhu		
Akurasi [K]	± 2,5+ (0,08 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur))	
Kemampuan pengulangan [K]	± 0,2	
Resolusi [K]	0.2	

Waktu respons		
Nilai proses peredam dAP [s]	0...99.99	
Peredam untuk output analog dAA [s]	0...99.99	

2 kawat		
Output analog waktu respons langkah [ms]	30	

3 kawat		
Waktu respons min. output peralihan (dAP) [ms]	3	
Output analog waktu respons langkah [ms]	7	

Pemantauan suhu		
Respons dinamis T05 / T09 [s]	< 35 / < 135; (DIN EN 60751 air ; > 0,9 m/s)	

Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	



Sensor tekanan flush dengan display

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min. [ms]	5.6	
Tekanan resolusi IO-Link [mbar]	0.02	
Suhu resolusi IO-Link [K]	0.2	
Data proses IO-Link (bersiklus)	fungsi	panjang bit
	tekanan	32
	suhu	32
	status perangkat	4
	informasi peralihan binari	2
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus)	tag spesifik aplikasi; suhu internal; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan; Penghitung puncak tekanan	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1189

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Suhu penyimpanan [°C]	-40...100
Perlindungan	IP 67; IP 68; IP 69K

Pengujian/persetujuan

EME	DIN EN 61326-1	
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN]	214	
Catatan tentang persetujuan	sertifikat pabrik tersedia sebagai hasil download di www.factory-certificate.ifm	
Persetujuan UL	Persetujuan UL no.	J049
	Nomor file UL	E174189

Data teknis

Berat [g]	395
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Material yang kontak dengan media	keramik (99,9 % Al ₂ O ₃); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min.	100 juta
Torsi pengencangan [Nm]	20
Koneksi proses	koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel Perhatian: Unit hanya boleh dipasang dalam koneksi proses untuk kerucut penyegelan G1.; Kerucut penyegel G1A pada unit ini hanya cocok untuk adaptor dengan pembatas akhir logam.

Elemen display/pengoperasian

Display	Unit display	LED, hijau
	status peralihan	LED, kuning
	display fungsi	display alfanumerik, 4 digit
	nilai yang diukur	display alfanumerik, 4 digit
Unit display	mbar; kPa; inH ₂ O; mmWS	

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Sensor tekanan flush dengan display


PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi




- 1 koneksi untuk pengoperasian 2 kawat
- 2 koneksi untuk pengoperasian 3 kawat
- OUT1 output peralihan / IO-Link
- OUT2 output peralihan / output analog
- 3 koneksi untuk pengaturan parameter IO-Link (P = komunikasi melalui IO-Link)
- warna sesuai DIN EN 60947-5-2
- Warna core
- BK = hitam
- BN = coklat
- BU = biru
- WH = putih

Sensor tekanan flush dengan display

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Diagram dan grafik

pengaruh suhu sekitar terhadap
akurasi



X suhu

Y deviasi total