



Sensor refleksi difus

OGT-HBOA/90-250V/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OG0035

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
----------------	-----------------------

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	90...250 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Tipe cahaya		cahaya inframerah
Panjang gelombang	[nm]	880

Output

Fungsi output		mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	9.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	9.5
Arus beban minimal	[mA]	10
Kebocoran arus maks.	[mA]	5
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	200
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	50



Sensor refleksi difus

OGT-HBOA/90-250V/6M

Peringkat arus jangka pendek [mA] dari output peralihan	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]	25
Frekuensi peralihan DC [Hz]	70
Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [mm]	< 100; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)
----------------------	---

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1
Penamaan ulir	M18 x 1
Material	kuningan berlapis nikel
Material lensa	kaca

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 2
--------------	-----------------


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

Koneksi



BN = Warna core :
 BU = coklat
 biru