



Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif
----------------	------------------------

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...90 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Tipe cahaya		cahaya inframerah
Panjang gelombang	[nm]	880

Output


Fungsi output		mode dark-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	9.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	9.5
Arus beban minimal	[mA]	10
Kebocoran arus maks.	[mA]	5
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	250
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	50
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	25
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	70



Sensor retro-reflektif

OGR-DBOA/S

Pelindung hubung singkat	tidak	
Pelindung beban berlebih	tidak	
Zona pendeteksian		
Jarak jangkauan [m]	< 2.5; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...80	
Perlindungan	IP 67	
Data teknis		
Casing	tipe berulir	
Dimensi [mm]	M18 x 1	
Penamaan ulir	M18 x 1	
Material	kuningan berlapis nikel	
Material lensa	kaca	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²		
Koneksi		



BN = Warna core :
 BU = coklat
 biru