


Sensor tekanan flush dengan display

PI-010-REA01-MFRKG/US/ IP

Produk alternatif: PI1804

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 display alfanumerik 4 digit
 2 LED status
 3 tombol pemrograman
 4 alur dengan ring penyegel
 5 penyegelan kontur ulir eksternal G1
 Perhatian: Unit hanya boleh dipasang dalam koneksi proses untuk kerucut penyegelan G1.
 Kerucut penyegel G1A pada unit ini hanya cocok untuk adaptor dengan pembatas akhir logam.



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1		
Rentang pengukuran	-1...10 bar	-14.5...145 psi	-0.1...1 MPa
Koneksi proses	koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel Perhatian: Unit hanya boleh dipasang dalam koneksi proses untuk kerucut penyegelan G1.; Kerucut penyegel G1A pada unit ini hanya cocok untuk adaptor dengan pembatas akhir logam.		

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas		
Aplikasi	flush mountable untuk industri makanan dan minuman		
Media	media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas		
Suhu media [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Tekanan ledakan min.	150 bar	2175 psi	15 MPa
Peringkat tekanan	50 bar	725 psi	5 MPa
Resistensi vakum [mbar]	-1000		
Tipe tekanan	tekanan relatif; vakum		



Sensor tekanan flush dengan display

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN)	[bar]	50
----------------------------------	-------	----

Data kelistrikan

Resistensi isolasi min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Watchdog terintegrasi		ya

2 kawat

Tegangan pengoperasian	[V]	20...32 DC
Konsumsi arus	[mA]	3.6...21
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	1

3 kawat

Tegangan pengoperasian	[V]	18...32 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 45
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	0.5

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
-------------------------	---

Output

Jumlah total output	2
Sinyal output	sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan	PNP/NPN
Jumlah output digital	2
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Jumlah output analog	1
Output arus analog	[mA] 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan)
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

2 kawat

Beban maks.	[Ω]	300
-------------	-----	-----

3 kawat

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	250
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	125
Beban maks.	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengukuran	-1...10 bar	-14.5...145 psi	-0.1...1 MPa
Setpoint SP	-0.98...10 bar	-14.2...145 psi	-0.098...1 MPa
Titik reset rP	-1...9.98 bar	-14.5...144.7 psi	-0.1...0.998 MPa
Titik awal analog	-1...7.5 bar	-14.5...108.7 psi	-0.1...0.75 MPa
Titik akhir analog	1.5...10 bar	21.8...145 psi	0.15...1 MPa



Sensor tekanan flush dengan display

PI-010-REA01-MFRKG/US/ IP

Dalam langkah		0.01 bar	0.1 psi	0.001 MPa
Pengaturan pabrik			SP1 = 2.50 bar	rP1 = 2.30 bar
			SP2 = 7.50 bar	rP2 = 7.30 bar
			ASP = 0.00 bar	AEP = 10.00 bar
Akurasi/deviasi				
Akurasi titik peralihan	[X21]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)		
Kemampuan pengulangan	[X21]	< ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)		
Deviasi karakteristik	[X21]	< ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)		
Deviasi linearitas	[X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Deviasi histeresis	[X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Stabilitas jangka panjang	[X21]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)		
Titik nol koefisien suhu	[X22]	< ± 0,05; (0...70 °C)		
Rentang koefisien suhu	[X22]	< ± 0,15; (0...70 °C)		
Waktu respons				
Nilai proses peredam dAP	[s]	0...30		
Peredam untuk output analog dAA	[s]	0.01...99.99		
2 kawat				
Output analog waktu respons langkah	[ms]	45		
3 kawat				
Waktu respons min. output peralihan (dAP)	[ms]	3		
Output analog waktu respons langkah	[ms]	7		
Interface				
Interface komunikasi		IO-Link		
Tipe transmisi		COM2 (38,4 kBaud)		
Revisi O-Link		1.0		
Profil		tidak ada profil		
Mode SIO		ya		
Tipe port master yang diperlukan		A		
Data proses analog		1		
Data proses binari		2		
Waktu siklus proses min.	[ms]	2.3		
DeviceID yang didukung		Tipe operasi	DeviceID	
		default	157	
Kondisi pengoperasian				
Suhu sekitar	[°C]	-25...80		
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...100		
Perlindungan		IP 67; IP 68; IP 69K		



Sensor tekanan flush dengan display

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN]		148.85

Data teknis		
Berat [g]		378.5
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA	
Material yang kontak dengan media	keramik (99,9 % Al ₂ O ₃); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Siklus tekanan min.		100 juta
Koneksi proses	koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel Perhatian: Unit hanya boleh dipasang dalam koneksi proses untuk kerucut penyegelan G1.; Kerucut penyegel G1A pada unit ini hanya cocok untuk adaptor dengan pembatas akhir logam.	

Elemen display/pengoperasian		
Display	Unit display	LED, hijau
	status peralihan	LED, kuning
	display fungsi	display alfanumerik, 4 digit
	nilai yang diukur	display alfanumerik, 4 digit
Unit display	bar; psi; MPa; % dari rentang	

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik


Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Sensor tekanan flush dengan display

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

Koneksi



- | | |
|------|---|
| 1 | koneksi untuk pengoperasian 2 kawat |
| 2 | koneksi untuk pengoperasian 3 kawat : |
| OUT1 | output peralihan |
| OUT2 | output peralihan |
| | output analog |
| 3 | koneksi untuk pengaturan parameter IO-Link (P = komunikasi melalui IO-Link) |