


Amplifier fiber optik

OGF-HPKG

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	< 30
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	160
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [m]	< 0.08; (Sensor sinar tembus)
Jarak jangkauan [mm]	< 15; (Sensor refleksi difus)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	tipe berulir
--------	--------------

OG5018



Amplifier fiber optik

OGF-HPKG

Dimensi	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		kuningan berlapis nikel
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
		Mur pengunci
Keterangan		
Keterangan		mode light-on sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik sinar tembus
		sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik refleksi-difus
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm ²		
Koneksi		



BN = Warna core :
BU = coklat
BK = biru
 hitam