

Transmitter sensor sinar tembus

OGSLOOKG/B4/V4A/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OGS700 + OGS701

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 tombol tekan

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Kelas perlindungan laser	2
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas
Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 17
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	675
Tipe masa pakai [h]	50000

Output

Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	2...6; (\$abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger)
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm]	0.5
Diameter titik cahaya maks. [mm]	5
Dimensi titik cahaya mengacu pada	Jarak jangkauan



Transmitter sensor sinar tembus

OGSLOOKG/B4/V4A/US-100

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-10...50
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Kelas perlindungan laser		2
Catatan tentang perlindungan laser	Perhatian:	cahaya laser
	performa pulsa:	$\leq 2,2 \text{ mW}$
	Panjang gelombang:	675 nm
	Frekuensi:	2,2 kHz
	Panjang pulsa:	24 μs
	Jangan menatap ke arah sinar.	
	Hindari terpapar sinar laser.	
	kelas laser:	2
		EN 60825-1
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT
Material lensa		PMMA
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas





Transmitter sensor sinar tembus

OGSLOOKG/B4/V4A/US-100

Koneksi

