

## Receiver sensor sinar tembus

OGE-FPKG/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OG5096

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 tombol tekan

## Karakteristik produk

Casing

tipe berulir

## Aplikasi

Fitur khusus

Output pemeriksaan fungsi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

## Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

10...36 DC

Konsumsi arus [mA]

&lt; 24

Kelas perlindungan

II

Pelindung polaritas terbalik

ya

## Output

Desain kelistrikan

PNP

Fungsi output

mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]

2.5

Output pemeriksaan fungsi

ya

Penurunan tegangan maks. pada output pemeriksaan fungsi [V]

3.5

Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA]

10

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]

200

Frekuensi peralihan DC [Hz]

500

Pelindung hubung singkat

ya

Tipe pelindung hubung singkat

berpulsa

Pelindung beban berlebih

ya



## Receiver sensor sinar tembus

OGE-FPKG/US-100

| Zona pendeteksian                                                                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Transmitter/receiver                                                                |                  | receiver         |
| Jarak jangkauan [m]                                                                 |                  | < 15             |
| Jangkauan yang dapat disesuaikan                                                    |                  | ya               |
| Kondisi pengoperasian                                                               |                  |                  |
| Suhu sekitar [°C]                                                                   |                  | -25...80         |
| Perlindungan                                                                        |                  | IP 67            |
| Pengujian/persetujuan                                                               |                  |                  |
| EME                                                                                 | EN 60947-5-2     |                  |
|                                                                                     | EN 55011         | kelas B          |
| Data teknis                                                                         |                  |                  |
| Casing                                                                              |                  | tipe berulir     |
| Dimensi [mm]                                                                        |                  | M18 x 1 / L = 72 |
| Penamaan ulir                                                                       |                  | M18 x 1          |
| Material                                                                            |                  | PBT              |
| Material lensa                                                                      |                  | PMMA             |
| Elemen display/pengoperasian                                                        |                  |                  |
| Display                                                                             | status peralihan | 1 x LED, kuning  |
|                                                                                     | operasi          | 1 x LED, hijau   |
|                                                                                     | fungsi           | 1 x LED, merah   |
| Aksesori                                                                            |                  |                  |
| Item dikirim                                                                        |                  | mur pengunci: 2  |
| Keterangan                                                                          |                  |                  |
| Jumlah paket                                                                        |                  | 1 buah           |
| Koneksi listrik                                                                     |                  |                  |
| Konektor: 1 x M12; pengkodean: A                                                    |                  |                  |
|  |                  |                  |

**Receiver sensor sinar tembus**

OGE-FPKG/US-100

**Koneksi**

2

Output pemeriksaan fungsi