


PI2305



Sensor tekanan flush dengan display

PI-004-REZ02-MFRKG/US/ /P



1: display alfanumerik 4 digit

2: LED status

3: tombol pemrograman



Karakteristik produk			
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1		
Rentang pengukuran	-1...4 bar	-14.5...58 psi	-100...400 kPa
Koneksi proses	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)		
Aplikasi			
Fitur khusus	Kontak berlapis emas		
Aplikasi	flush mountable untuk industri makanan dan minuman		
Media	media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas		
Suhu media	[°C]	-20...200	
Tekanan ledakan min.	50 bar	725 psi	5000 kPa
Peringkat tekanan	30 bar	435 psi	3000 kPa
Tipe tekanan	tekanan relatif; vakum		
Data kelistrikan			
Resistensi isolasi min.	[MΩ]	100; (500 V DC)	



Sensor tekanan flush dengan display

PI-004-REZ02-MFRKG/US/ /P

Kelas perlindungan	III		
Pelindung polaritas terbalik	ya		
Watchdog terintegrasi	ya		
2 kawat			
Tegangan pengoperasian [V]	20...32 DC		
Konsumsi arus [mA]	3.6...21		
Waktu penundaan pengaktifan [s]	1		
3 kawat			
Tegangan pengoperasian [V]	18...32 DC		
Konsumsi arus [mA]	< 45		
Waktu penundaan pengaktifan [s]	0.5		
Input/output			
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1		
Output			
Jumlah total output	2		
Sinyal output	sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)		
Desain kelistrikan	PNP/NPN		
Jumlah output digital	2		
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)		
Jumlah output analog	1		
Output arus analog [mA]	4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan)		
Pelindung hubung singkat	ya		
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa		
Pelindung beban berlebih	ya		
2 kawat			
Beban maks. [Ω]	300		
3 kawat			
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2		
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250		
Frekuensi peralihan DC [Hz]	125		
Beban maks. [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA		
Rentang pengukuran/pengaturan			
Rentang pengukuran	-1...4 bar	-14.5...58 psi	-100...400 kPa
Setpoint SP	-0.99...4 bar	-14.35...58 psi	-99...400 kPa
Titik reset rP	-1...3.99 bar	-14.5...57.85 psi	-100...399 kPa
Titik awal analog	-1...3 bar	-14.5...43.5 psi	-100...300 kPa
Titik akhir analog	0...4 bar	0...58 psi	0...400 kPa
Dalam langkah	0.005 bar	0.05 psi	0.5 kPa
Pengaturan pabrik		SP1 = 1.000 bar	rP1 = 0.920 bar
		SP2 = 3.000 bar	rP2 = 2.920 bar
		ASP = 0.000 bar	AEP = 4.000 bar



Sensor tekanan flush dengan display

PI-004-REZ02-MFRKG/US/ /P

Akurasi/deviasi		
Akurasi titik peralihan	[X21]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)
Kemampuan pengulangan	[X21]	< ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik	[X21]	< ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas	[X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis	[X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang	[X21]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Titik nol koefisien suhu	[X22]	< ± 0,2; (0...200 °C)
Rentang koefisien suhu	[X22]	< ± 0,15; (0...200 °C)
Waktu respons		
Nilai proses peredam dAP	[s]	0...30
Peredam untuk output analog dAA	[s]	0.01...99.99
2 kawat		
Output analog waktu respons langkah	[ms]	45
3 kawat		
Waktu respons min. output peralihan (dAP)	[ms]	3
Output analog waktu respons langkah	[ms]	7
Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.0	
Standar SDCI	IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002	
Profil	tidak ada profil	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Data proses analog	1	
Data proses binari	2	
Waktu siklus proses min.	[ms]	2.3
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	104
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Catatan tentang suhu sekitar	Suhu media: ≤ 160 °C	
Suhu sekitar	[°C]	-25...65
Catatan tentang suhu sekitar	Suhu media: ≤ 200 °C	
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...100
Perlindungan	IP 67; IP 68; IP 69K	
Pengujian/persetujuan		
EME	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	



Sensor tekanan flush dengan display

PI-004-REZ02-MFRKG/US/ /P

Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN]	149	
Catatan tentang persetujuan	Termasuk sertifikat kalibrasi 6 poin gratis.	

Data teknis

Berat [g]	1191	
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); baja tahan karat (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA	
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4435 / 316L)	
Siklus tekanan min.	10 juta	
Koneksi proses	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi	< 0.38 / -	
Cairan pengisian untuk transfer tekanan	NEOBEE (food grade, sesuai dengan FDA)	
Diameter diafragma [mm]	47.5	

Elemen display/pengoperasian

Display	Unit display	LED, hijau
	status peralihan	LED, kuning
	display fungsi	display alfanumerik, 4 digit
	nilai yang diukur	display alfanumerik, 4 digit
Unit display	bar; psi; kPa; % dari rentang	

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------




Sensor tekanan flush dengan display

PI-004-REZ02-MFRKG/US/ /P

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



OUT	koneksi untuk pengoperasian 2 kawat : output analog
OUT1	koneksi untuk pengoperasian 3 kawat : output peralihan
OUT2	IO-Link output peralihan output analog
	warna sesuai DIN EN 60947-5-2
	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih