



Sensor refleksi difus

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OI0002

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
----------------	-----------------------

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Kelas perlindungan		I
Tipe cahaya		cahaya inframerah
Panjang gelombang	[nm]	880

Output

Fungsi output		mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	10.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	10.5
Arus beban minimal	[mA]	15
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	25
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	35
Pelindung hubung singkat		tidak



Sensor refleksi difus

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Pelindung beban berlebih	tidak
Zona pendeteksian	
Jarak jangkauan [mm]	< 150
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 65
Pengujian/persetujuan	
EME	EN 60947-5-2
	EN 55011
	kelas B
Data teknis	
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M30 x 1.5
Penamaan ulir	M30 x 1.5
Material	PBT; PPO dimodifikasi
Material lensa	PMMA
Elemen display/pengoperasian	
Display	status peralihan
	1 x LED, kuning
Aksesori	
Item dikirim	mur pengunci: 2
	obeng
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Konektor: 1 x Ø 28 mm	