


Switch tekanan dengan pengaturan titik peralihan intuitif

PK-400-SFG14-HCNKG/US/ /W



1 Segel



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 2	
Rentang pengukuran	0...400 bar	0...40 MPa
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal ulir internal:M5	

Aplikasi

Aplikasi	untuk aplikasi industri	
Media	cairan dan gas	
Suhu media [°C]	-25...80	
Tekanan ledakan min.	1600 bar	160 MPa
Peringkat tekanan	600 bar	60 Mpa
Tipe tekanan	tekanan relatif	

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	9.6...32 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 25
Resistensi isolasi min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 2
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	2
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	NPN
Jumlah output digital	2
Fungsi output	komplemen



Switch tekanan dengan pengaturan titik peralihan intuitif

PK-400-SFG14-HCNKG/US/ /W

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	500
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	100
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengukuran	0...400 bar	0...40 MPa
Setpoint SP	20...400 bar	2...40 MPa
Titik reset rP	12...392 bar	1.2...39.2 MPa

Akurasi/deviasi

Akurasi titik peralihan	[X16]	$< \pm 2,5$; (Akurasi pengaturan)
Kemampuan pengulangan	[X16]	$< \pm 0,5$; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik	[X16]	$< \pm 1,5$ (BFSL) / $< \pm 2,5$ (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas)
Deviasi suhu per 10 K		$< \pm 0,5$

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan	ring pengaturan
-----------------------------	-----------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...100
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	540
Pressure Equipment Directive	Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan	

Data teknis

Berat	[g]	94.5
Material		PBT; PC; FKM; baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM
Siklus tekanan min.		50 juta
Torsi pengencangan	[Nm]	25
Koneksi proses		koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal ulir internal:M5
Elemen pembatas terintegrasi		tidak (dapat dipasang sebagai tambahan)

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	status peralihan	LED, kuning
Dengan skala		ya



Switch tekanan dengan pengaturan titik peralihan intuitif

PK-400-SFG14-HCNKG/US/ /W

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

