




## Transmitter sensor laser sinar tembus

OJSLOOKG/SO/AS



1 tombol tekan



## Karakteristik produk

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tipe cahaya              | cahaya merah    |
| Kelas perlindungan laser | 1               |
| Casing                   | persegi panjang |

## Aplikasi

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
|----------------|---------------------|

## Data kelistrikan

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...30 DC   |
| Konsumsi arus [mA]           | < 12         |
| Kelas perlindungan           | III          |
| Pelindung polaritas terbalik | ya           |
| Tipe cahaya                  | cahaya merah |
| Panjang gelombang [nm]       | 650          |
| Tipe masa pakai [h]          | 50000        |

## Output

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Pelindung beban berlebih | ya |
|--------------------------|----|



## Transmitter sensor laser sinar tembus

OJSLOOKG/SO/AS

| Zona pendeteksian                  |                                                                              |                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmitter/receiver               | transmitter                                                                  |                                                                                                        |
| Jarak jangkauan [m]                | < 1                                                                          |                                                                                                        |
| Jangkauan yang dapat disesuaikan   | tidak                                                                        |                                                                                                        |
| Diameter titik cahaya maks. [mm]   | 4                                                                            |                                                                                                        |
| Dimensi titik cahaya mengacu pada  | pada jangkauan maksimum                                                      |                                                                                                        |
| Kondisi pengoperasian              |                                                                              |                                                                                                        |
| Suhu sekitar [°C]                  | -10...60                                                                     |                                                                                                        |
| Perlindungan                       | IP 67                                                                        |                                                                                                        |
| Pengujian/persetujuan              |                                                                              |                                                                                                        |
| EME                                | EN 60947-5-2                                                                 |                                                                                                        |
| Kelas perlindungan laser           | 1                                                                            |                                                                                                        |
| Catatan tentang perlindungan laser | Perhatian:                                                                   | cahaya laser                                                                                           |
|                                    | kelas laser:                                                                 | 1                                                                                                      |
|                                    |                                                                              | EN / IEC60825-1:2007                                                                                   |
|                                    |                                                                              | EN / IEC60825-1:2014                                                                                   |
|                                    |                                                                              | Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk deviasi berdasarkan Pemberitahuan Laser No. 50, per Juni 2007. |
| MTTF [ANN]                         | 918                                                                          |                                                                                                        |
| Data teknis                        |                                                                              |                                                                                                        |
| Berat [g]                          | 27.55                                                                        |                                                                                                        |
| Casing                             | persegi panjang                                                              |                                                                                                        |
| Dimensi [mm]                       | 35 x 11 x 24                                                                 |                                                                                                        |
| Material                           | casing: ABS; perlengkapan: seng tuang; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS |                                                                                                        |
| Material lensa                     | kaca                                                                         |                                                                                                        |
| Penyelarasan lensa                 | lensa samping                                                                |                                                                                                        |
| Elemen display/pengoperasian       |                                                                              |                                                                                                        |
| Display                            | operasi                                                                      | 1 x LED, hijau                                                                                         |
| Aksesori                           |                                                                              |                                                                                                        |
| Item dikirim                       | Klip dasar: 1, E20964                                                        |                                                                                                        |
|                                    | sekrup: 2 x M3 x 16                                                          |                                                                                                        |
|                                    | Washer pegas: 2                                                              |                                                                                                        |
|                                    | Mur: 2                                                                       |                                                                                                        |
| Keterangan                         |                                                                              |                                                                                                        |
| Keterangan                         | tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus                        |                                                                                                        |
| Jumlah paket                       | 1 buah                                                                       |                                                                                                        |

## Transmitter sensor laser sinar tembus

OJSLOOKG/SO/AS

### Koneksi listrik

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



### Koneksi

