


Sensor tekanan flush

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US



- 1 alur dengan ring penyegel (DIN EN ISO 1179-2)
 2 G1 kerucut penyegel ulir eksternal



ACS



CRN



EC 1935/2004

EHEDG

Tested

FCM



IO-Link



Reg31



UK

CA

Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1			
Rentang pengukuran	-0.125...2.5 bar	-125...2500 mbar	-1.82...36.26 psi	-12.5...250 kPa
Koneksi proses	koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel			

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas		
Elemen pengukuran	sel pengukur tekanan keramik-kapasitif		
Pemantauan suhu	tidak		
Aplikasi	flush mountable untuk industri makanan dan minuman		
Media	media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas		
Suhu media [°C]	-25...150		
Tekanan ledakan min.	50000 mbar	725 psi	5000 kPa
Peringkat tekanan	20000 mbar	290 psi	2000 kPa
Resistensi vakum [mbar]	-1000		
Tipe tekanan	tekanan relatif		
Tanpa ruang mati	ya		
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN)	20		



Sensor tekanan flush

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US

Data kelistrikan					
Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC			
Resistensi isolasi min.	[MΩ]	100; (500 V DC)			
Kelas perlindungan		III			
Pelindung polaritas terbalik		ya			
Watchdog terintegrasi		ya			
2 kawat					
Konsumsi arus	[mA]	3.5...21.5			
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	1			
3 kawat					
Konsumsi arus	[mA]	< 45			
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	0.5			
Input/output					
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1				
Output					
Jumlah total output	2				
Sinyal output	sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)				
Jumlah output digital	1; (IO-Link)				
Jumlah output analog	1				
Output arus analog	[mA]	4...20; (dapat diskalakan)			
Beban maks.	[Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)			
Tahan dari hubung singkat	ya				
Pelindung beban berlebih	ya				
Rentang pengukuran/pengaturan					
Rentang pengukuran	-0.125...2.5 bar	-125...2500 mbar	-1.82...36.26 psi	-12.5...250 kPa	
Titik awal analog	-125...2000 mbar		-1.82...29 psi		-12.5...200 kPa
Titik akhir analog	-375...2500 mbar		5.44...36.25 psi		37.5...250 kPa
Dalam langkah	1 mbar		0.02 psi		0.1 kPa
Pengaturan pabrik	ASP = 0.0 bar		AEP = 2500 mbar		
Akurasi/deviasi					
Kemampuan pengulangan	[X21]	< ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)			
Deviasi karakteristik	[X21]	< ± 0,2; (linearitas termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan, pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)			
Deviasi linearitas	[X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)			
Deviasi histeresis	[X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)			
Stabilitas jangka panjang	[X21]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)			
Deviasi total pada rentang suhu	Rentang suhu		deviasi total		
	-25...15 °C		Deviasi karakteristik ± 0,05 % dari rentang / 10 K		
	15...80 °C		Deviasi karakteristik		
	80...150 °C		Deviasi karakteristik ± 0,1 % dari rentang / 10 K		
Catatan tentang akurasi/deviasi	untuk detail lebih lanjut lihat bagian Diagram dan grafik				



Sensor tekanan flush

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US

Waktu respons		
Peredam untuk output analog dAA	[s]	0...4
2 kawat		
Output analog waktu respons langkah	[ms]	30
3 kawat		
Output analog waktu respons langkah	[ms]	7
Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Mode SIO	tidak	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Data proses analog	3	
Waktu siklus proses min.	[ms]	3.2
Tekanan resolusi IO-Link	[mbar]	0.5
Data proses IO-Link (bersiklus)	fungsi	panjang bit
	tekanan	16
	status perangkat	4
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus)	tag spesifik aplikasi; suhu internal	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	665
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...100
Perlindungan	IP 67; IP 68; IP 69K	
Pengujian/persetujuan		
EME	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	323
Catatan tentang persetujuan	sertifikat pabrik tersedia sebagai hasil download di www.factory-certificate.ifm	
Persetujuan UL	Persetujuan UL no.	J022
Data teknis		
Berat	[g]	342.3
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT	
Material yang kontak dengan media	keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Siklus tekanan min.	100 juta	

PM1606



Sensor tekanan flush

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US

Torsi pengencangan	[Nm]	20
Koneksi proses	koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel	

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi




- 1
- koneksi untuk pengoperasian 2 kawat (analog)
- 2
- koneksi untuk pengoperasian 3 kawat (analog / IO-Link)
OUT1 : IO-Link
OUT2 : output analog

Sensor tekanan flush

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US

Diagram dan grafik

pengaruh suhu sekitar terhadap
akurasi



X suhu

Y deviasi total