




Amplifier fiber optik

OKF-FPKG/US-100-DPF



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	30; ((24 V))
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	120
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [m]	0...0.12; (Sensor sinar tembus)
Jarak jangkauan [mm]	0...40; (Sensor refleksi difus)
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Perlindungan	IP 65



Amplifier fiber optik

OKF-FPKG/US-100-DPF



Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
MTTF	[ANN]	529
Data teknis		
Berat	[g]	66
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	50 x 19 x 35
Material		PPO dimodifikasi
Penyelarasan lensa		lensa samping
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		obeng
		sekrup: 2 x M4 x 25
		washer: 2
		Washer pegas: 2
		Mur: 2
Keterangan		
Keterangan		mode light-on sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik sinar tembus
		sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik refleksi-difus
		mode dark-on sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik sinar tembus
		sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik refleksi-difus
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		
		



Amplifier fiber optik

OKF-FPKG/US-100-DPF

Koneksi



Warna core :

BN =	coklat
BU =	biru
BK =	hitam
WH =	putih