



Receiver sensor sinar tembus

OLE-FNKG/LS-400

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: O5E502 + E21122

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Karakteristik produk

Casing	persegi panjang
--------	-----------------

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
----------------------------	------------

Konsumsi arus [mA]	< 30
--------------------	------

Kelas perlindungan	II
--------------------	----

Pelindung polaritas terbalik	ya
------------------------------	----

Pelindung tegangan berlebih	ya
-----------------------------	----

Output

Desain kelistrikan	NPN
--------------------	-----

Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
---------------	--

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
---	-----

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100; (200 (...50 °C))
---	-----------------------

Frekuensi peralihan DC [Hz]	500
-----------------------------	-----

Pelindung hubung singkat	ya
--------------------------	----

Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
-------------------------------	----------

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	receiver
----------------------	----------

Jarak jangkauan [m]	< 25
---------------------	------



Receiver sensor sinar tembus

OLE-FNKG/LS-400

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	75 x 27 x 62
Material		PBT
Material lensa		PMMA
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x 7/8" / M12; pengkodean: A



Koneksi

