



Sensor refleksi difus

OPT-FBOW/3L/TW3M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OM0010

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
----------------	-----------------------

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC
Konsumsi arus	[mA]	14; ((24 V))
Kelas perlindungan		II
Tipe cahaya		cahaya inframerah
Panjang gelombang	[nm]	880

Output

Fungsi output		mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	4
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	350
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	15
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak



Sensor refleksi difus

OPT-FBOW/3L/TW3M

Zona pendeteksian		
Jarak jangkauan	[mm]	< 3000; (kertas putih 200 x 200 mm)
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	86 x 28 x 142
Material		PPO dimodifikasi
Material lensa		kaca
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal: ...1.5 mm ²		
Koneksi		

