



Sensor retro-reflektif

OPR-FBOW/3L

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OA0104 atau OA0105

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif
----------------	------------------------

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC
Konsumsi arus	[mA]	14; ((24 V))
Kelas perlindungan		II
Tipe cahaya		cahaya inframerah
Panjang gelombang	[nm]	880

Output

Fungsi output		mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	4
Kebocoran arus maks.	[mA]	6
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	350
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	15
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan	[m]	0.15...10; (Reflektor prisma Ø 80 E20005)
-----------------	-----	---



Sensor retro-reflektif

OPR-FBOW/3L

Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m]	0.15...10; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)
---	--

Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
----------------------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...80
-------------------	----------

Perlindungan	IP 65
--------------	-------

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	persegi panjang
--------	-----------------

Dimensi [mm]	86 x 28 x 142
--------------	---------------

Material	PPO dimodifikasi
----------	------------------

Material lensa	kaca
----------------	------

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm²

Koneksi

