



Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available

**Karakteristik produk**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Casing | persegi panjang |
|--------|-----------------|

**Aplikasi**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
|----------------|-----------------------|

**Data kelistrikan**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...55 DC   |
| Konsumsi arus [mA]           | 12; ((24 V)) |
| Kelas perlindungan           | II           |
| Pelindung polaritas terbalik | ya           |

**Output**

|                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Desain kelistrikan                                    | PNP                                                    |
| Fungsi output                                         | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5                                                    |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 400                                                    |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 80                                                     |
| Pelindung hubung singkat                              | ya                                                     |
| Tipe pelindung hubung singkat                         | berpulsa                                               |
| Pelindung beban berlebih                              | ya                                                     |

**Zona pendeteksian**

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Jarak jangkauan [mm]             | < 1300; (kertas putih 200 x 200 mm) |
| Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya                                  |

**Kondisi pengoperasian**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
|-------------------|----------|



## Sensor refleksi difus

OPT-FPKG

|                                  |                  |                 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Perlindungan                     | IP 65            |                 |
| Pengujian/persetujuan            |                  |                 |
| EME                              | EN 60947-5-2     |                 |
| Data teknis                      |                  |                 |
| Casing                           | persegi panjang  |                 |
| Material                         | PPO dimodifikasi |                 |
| Material lensa                   | kaca             |                 |
| Elemen display/pengoperasian     |                  |                 |
| Display                          | status peralihan | 1 x LED, kuning |
| Keterangan                       |                  |                 |
| Jumlah paket                     | 1 buah           |                 |
| Koneksi listrik                  |                  |                 |
| terminal: ...1.5 mm <sup>2</sup> |                  |                 |
| Koneksi                          |                  |                 |

