



Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Fitur khusus	Output pemeriksaan fungsi
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	20; ((24 V))
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Output pemeriksaan fungsi	ya
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA]	50
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400
Frekuensi peralihan DC [Hz]	80
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa



Sensor refleksi difus

OPT-FPKG/TS-700

Pelindung beban berlebih	ya
--------------------------	----

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [mm]	< 3000; (kertas putih 200 x 200 mm)
----------------------	-------------------------------------

Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
----------------------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
-------------------	----------

Perlindungan	IP 65
--------------	-------

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	persegi panjang
--------	-----------------

Dimensi [mm]	86 x 28 x 142
--------------	---------------

Material	PPO dimodifikasi
----------	------------------

Material lensa	kaca
----------------	------

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x Ø 28 mm; pengkodean: A



Koneksi

