


OPL-ECKG/IO-LINK/AS



Tipe cahaya	cahaya merah
-------------	--------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
------------------------	-----	--

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
------------------------	-----	--

Konsumsi arus	[mA]	< 30
---------------	------	------

Kelas perlindungan	III
--------------------	-----

Pelindung polaritas terbalik	ya
------------------------------	----

Tipe cahaya	cahaya merah
-------------	--------------

Panjang gelombang	[nm]	660
-------------------	------	-----

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat dipilih)
---------------	--

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	1
---	-----	---

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
---	-----

Frekuensi peralihan DC	[Hz]	5000
------------------------	------	------

Pelindung hubung singkat	ya
--------------------------	----

Tipe pelindung hubungan singkat	berpuls
---------------------------------	---------

Pelindung beban berlebih	ya
--------------------------	----

Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi	[mm]	0.3
--	------	-----



Sensor sudut fotoelektrik


OPL-FCKG/IO-LINK/AS

Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min.	[ms]	3.2
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	978
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	709
Data teknis		
Berat	[g]	114.5
Dimensi	[mm]	75 x 10 x 75
Panjang sisi X	[mm]	50
Panjang sisi Y	[mm]	50
Lebar sensor Z	[mm]	60
Material	casing: seng tuang dianodisasi hitam; lensa: kaca	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Keterangan	tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus	
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Konektor: 1 x M8; pengkodean: A		
		

Sensor sudut fotoelektrik

OPL-FCKG/IO-LINK/AS

Koneksi



4: OUT/ IO-Link