


Sensor refleksi difus

OST-FNKG/T

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 timer potensiometer
2 sensitivitas potensiometer
receiver di lensa atas
transmitter di lensa bawah

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
----------------	-----------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	30; ((24 V))
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	40
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa



Sensor refleksi difus

OST-FNKG/T

Pelindung beban berlebih	ya	
Fungsi waktu	[s]	0.01...5
Zona pendeteksian		
Jarak jangkauan	[mm]	< 1000; (kertas putih 200 x 200 mm)
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Dimensi	[mm]	80 x 28 x 95
Material	PPO dimodifikasi	
Material lensa	kaca	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	Braket siku: 1, E20210 obeng	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm		
Koneksi		

