





Sensor refleksi difus

OUT-DPKG/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip



receiver di lensa atas
transmitter di lensa bawah



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
----------------	-----------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	35; ((24 V))
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode dark-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	160
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian


Jarak jangkauan [mm]	1...200; (kertas putih 200 x 200 mm)
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
Diameter titik cahaya maks. [mm]	180



Sensor refleksi difus

OUT-DPKG/6M

Dimensi titik cahaya mengacu pada		pada jangkauan maksimum	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar [°C]		-25...80	
Perlindungan		IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME		EN 60947-5-2	
		EN 55011	kelas B
MTTF [ANN]		685	
Data teknis			
Casing		persegi panjang	
Dimensi [mm]		28 x 16 x 51	
Material		PPO dimodifikasi	
Material lensa		kaca	
Penyelarasan lensa		lensa samping	
Elemen display/pengoperasian			
Display		status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori			
Item dikirim		Braket siku: 1, E20211	
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²			
Koneksi			



BN	coklat
BU	biru
BK	hitam

Diagram dan grafik

grafik excess gain

