




Sensor refleksi difus

OUN-HPKG/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OU5069

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



receiver di lensa atas
transmitter di lensa bawah



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Fitur khusus	Sensor refleksi difus untuk jarak pendek
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	35; ((24 V))
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	160
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian


Jarak jangkauan [mm]	20...40; (kertas putih 200 x 200 mm)
----------------------	--------------------------------------



Sensor refleksi difus

OUN-HPKG/6M

Diameter titik cahaya maks. [mm]	20
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum
Sensor refleksi difus untuk jarak pendek	ya
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67
Pengujian/persetujuan	
EME	EN 60947-5-2
Data teknis	
Berat [g]	295
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	28 x 16 x 51
Material	PPO dimodifikasi
Material lensa	kaca
Elemen display/pengoperasian	
Display	status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori	
Item dikirim	Braket siku: 1, E20211
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm ²	
Koneksi	



BN = Warna core :
 BK = coklat
 BU = biru
 BK = hitam

Diagram dan grafik

grafik excess gain

