


Sensor suhu inframerah

OWL-3506-ABOA

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: TW7001 + E35065

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Casing	berbentuk silinder
--------	--------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
------------------------	-----	----------------

Pelindung polaritas terbalik		tidak
------------------------------	--	-------

Output

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	10.5
---	-----	------

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	10.5
---	-----	------

Arus beban minimal	[mA]	15
--------------------	------	----

Kebocoran arus maks.	[mA]	7
----------------------	------	---

Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
--	------	-----------------------

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	50
--	------	----

Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
--	------	------------------------

Frekuensi peralihan AC	[Hz]	20
------------------------	------	----

Frekuensi peralihan DC	[Hz]	25
------------------------	------	----

Tahan dari hubung singkat		tidak
---------------------------	--	-------

Pelindung beban berlebih		tidak
--------------------------	--	-------




Sensor suhu inframerah


OWL-3506-ABOA

Zona pendeteksian		
Histeresis jangkauan pendeteksian	[%]	1...15
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		berbentuk silinder
Dimensi	[mm]	Ø 58 / L = 200
Material		casing: kuningan dilapisi perunggu putih
Material lensa		kaca
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.	
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x 7/8"



Koneksi



Catatan : sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat