


Sensor suhu inframerah

OWS-3520-ABOA

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: TW7001 + E35065

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Casing	berbentuk silinder
--------	--------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...250 AC/DC
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	10.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]	10.5
Arus beban minimal [mA]	15
Kebocoran arus maks. [mA]	7
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	50
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]	20
Frekuensi peralihan DC [Hz]	25
Tahan dari hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak




Sensor suhu inframerah


OWS-3520-ABOA

Zona pendeteksian		
Histeresis jangkauan pendeteksian	[%]	1...15
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		berbentuk silinder
Dimensi	[mm]	Ø 58 / L = 150
Material		casing: kuningan dilapisi perunggu putih
Material lensa		kaca
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.	
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x 7/8"



Koneksi



Catatan : sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat