


Sensor suhu inframerah

OWL-7506-ABOA

penghentian produk

Produk alternatif: TW7001 + E35065

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Casing	berbentuk silinder	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Pelindung polaritas terbalik		tidak
Output		
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	10.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	10.5
Arus beban minimal	[mA]	15
Kebocoran arus maks.	[mA]	7
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	50
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	20
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	25
Tahan dari hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak




Sensor suhu inframerah


OWL-7506-ABOA

Zona pendeteksian		
Histeresis jangkauan pendeteksian	[%]	1...15
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		berbentuk silinder
Dimensi	[mm]	Ø 58 / L = 200
Material		casing: kuningan dilapisi perunggu putih
Material lensa		kaca
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.	
Catatan	penghentian produk	
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x 7/8"



Koneksi



Catatan : sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat