


Sensor suhu inframerah

OWL-7506-ANKG

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Casing	berbentuk silinder
--------	--------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	< 20
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	NPN
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400
Frekuensi peralihan DC [Hz]	300
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Histeresis jangkauan pendeteksian [%]	1...15
---------------------------------------	--------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...60
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Sensor suhu inframerah

OWL-7506-ANKG

Data teknis

Casing	berbentuk silinder	
Dimensi	[mm]	Ø 58 / L = 200
Material	casing: kuningan dilapisi perunggu putih	
Material lensa	kaca	

Elemen display/pengoperasian


Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x 7/8"



Koneksi

