


Transmitter tekanan dengan sel pengukur keramik

PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ IV



- 1 mekanisme pelepas tekanan
Tidak boleh ada gaya mekanis yang diberikan pada mekanisme pelepas tekanan.



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 1		
Rentang pengukuran	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/4 ulir internal		

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas		
Aplikasi	untuk aplikasi industri		
Media	cairan dan gas		
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk	penggunaan pada gas dengan tekanan > 25 bar hanya atas permintaan		
Suhu media [°C]	-25...90; (atas permintaan: -40...90 °C)		
Tekanan ledakan min.	1000 bar	14500 psi	100 MPa
Peringkat tekanan	600 bar	8700 psi	60 MPa
Tipe tekanan	tekanan relatif		

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	9.6...32 DC		
Resistensi isolasi min. [MΩ]	100; (500 V DC)		
Kelas perlindungan	III		
Pelindung polaritas terbalik	ya		

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 1		
-------------------------	-------------------------	--	--

Output

Jumlah total output	1		
Sinyal output	sinyal analog		



Transmitter tekanan dengan sel pengukur keramik

PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ IV

Jumlah output analog	1		
Output arus analog [mA]	4...20		
Beban maks. [Ω]	720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)		
Pelindung beban berlebih	ya		
Rentang pengukuran/pengaturan			
Rentang pengukuran	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
Akurasi/deviasi			
Kemampuan pengulangan [X21]	< 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)		
Deviasi karakteristik [X21]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas)		
Stabilitas jangka panjang [X21]	< ± 0,05; (per 6 bulan)		
Titik nol koefisien suhu [X22]	0,1; (0...80 °C)		
Rentang koefisien suhu [X22]	0,2; (0...80 °C)		
Waktu respons			
Output analog waktu respons langkah [ms]	3		
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar [°C]	-25...80		
Suhu penyimpanan [°C]	-40...100		
Perlindungan	IP 68; IP 69K		
Pengujian/persetujuan			
EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	30 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V	
	radiasi interferensi	sesuai pedoman otomotif 2004/104/EC	
	CISPR 25		
	ketahanan	sesuai pedoman otomotif 2004/104/EC	
	ISO 11452-2 HF dipancarkan	100 V/m	
	ISO 7637-2 pulse	tingkat keparahan 4	
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)	
	DIN EN 61373	kategori 3	
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
	DIN EN 61373	kategori 2	
MTTF [ANN]	555		
Pressure Equipment Directive	Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan		
Aplikasi kereta api	DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1	
Data teknis			
Berat [g]	222.5		
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X		
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM		
Siklus tekanan min.	100 juta		
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/4 ulir internal		
Elemen pembatas terintegrasi	ya		

Transmitter tekanan dengan sel pengukur keramik

PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ IV

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

