




Transmitter tekanan

PT-006-SEG14-A-ZVG/US/ IW



1 Segel



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 1			
Rentang pengukuran	0...6 bar	0...87 psi	0...600 kPa	0...0.6 MPa
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2)			

Aplikasi

Aplikasi	untuk aplikasi industri		
Media	cairan dan gas		
Suhu media [°C]	-40...90		
Tekanan ledakan min.	200 bar	2900 psi	20 MPa
Peringkat tekanan	15 bar	215 psi	1.5 MPa
Catatan tentang peringkat tekanan	statis		
Resistensi vakum [mbar]	-1000		
Tipe tekanan	tekanan relatif		

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	8.5...36 DC
Resistensi isolasi min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 0.1

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 1
-------------------------	-------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal analog
Jumlah output analog	1
Output arus analog [mA]	4...20



Transmitter tekanan

PT-006-SEG14-A-ZVG/US/ IW

Beban maks.	[Ω]	(Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω			
Tahan dari hubung singkat		ya			
Pelindung beban berlebih		ya			
Rentang pengukuran/pengaturan					
Rentang pengukuran		0...6 bar	0...87 psi	0...600 kPa	0...0.6 MPa
Akurasi/deviasi					
Kemampuan pengulangan	[X21]	< ± 0,05; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)			
Deviasi karakteristik	[X21]	< ± 0,5; (termasuk deviasi ketika terlalu dikencangkan, titik nol dan kesalahan rentang, non-linearitas, histeresis)			
Deviasi linearitas	[X21]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)			
Deviasi histeresis	[X21]	< ± 0,2			
Stabilitas jangka panjang	[X21]	< ± 0,1; (per 6 bulan)			
Rentang dan titik nol koefisien suhu	[X22]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)			
Waktu respons					
Output analog waktu respons langkah	[ms]	1			
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar	[°C]	-40...90			
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...100			
Perlindungan		IP 67; IP 69K			
Pengujian/persetujuan					
EME		DIN EN 61000-6-2			
		DIN EN 61000-6-3			
Tahan guncangan		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)		
Ketahanan terhadap getaran		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)		
MTTF	[ANN]	784			
Persetujuan UL		Persetujuan UL no.	J027		
Pressure Equipment Directive		Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan			
Data teknis					
Berat	[g]	59			
Material		1.4542 (17-4 PH / 630); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI			
Material yang kontak dengan media		1.4542 (17-4 PH / 630)			
Siklus tekanan min.		60 juta; (pada 1,2 kali tekanan nominal)			
Torsi pengencangan	[Nm]	25...35; (torsi pengencangan yang direkomendasikan; tergantung pada pelumasan, segel, dan peringkat tekanan)			
Koneksi proses		koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2)			
Penyegelan proses koneksi		FKM (DIN EN ISO 1179-2)			
Elemen pembatas terintegrasi		tidak (dapat dipasang sebagai tambahan)			
Keterangan					
Keterangan		BFSL = Best Fit Straight Line			
		LS = pengaturan nilai batas			
Jumlah paket		1 buah			



Transmitter tekanan


PT-006-SEG14-A-ZVG/US/ IW

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi



OUT	output analog Koneksi pin berikut ini tersedia dengan nomor produk PT53xx Pin 1: L+, Pin 3: OUT warna sesuai DIN EN 60947-5-2 Warna core :
BN	coklat
WH	putih