


Encoder inkremental dengan poros solid

RB-0200-I24/L6

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: RB6011

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 tanda referensi
2 M3 kedalaman 5 mm



Karakteristik produk

Resolusi	200 resolusi
Desain poros	poros solid
Diameter poros [mm]	6

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	150

Output

Desain kelistrikan	HTL
Beban arus maks. per output [mA]	50
Frekuensi peralihan [kHz]	160
Tipe pelindung hubung singkat	< 60 s
Perbedaan fase A dan B [°]	90

Rentang pengukuran/pengaturan

Resolusi	200 resolusi
----------	--------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-30...70
Catatan tentang suhu sekitar	untuk kabel yang dipasang dengan kuat: -30 °C
Suhu penyimpanan [°C]	-30...100
Kelembapan udara relatif maks. [%]	98
Perlindungan	IP 64

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	100 g (6 ms)
-----------------	--------------



Encoder inkremental dengan poros solid

RB-0200-I24/L6

Ketahanan terhadap getaran	10 g (55...2000 Hz)
----------------------------	---------------------

Data teknis	
Dimensi [mm]	Ø 36.5 / L = 38
Material	aluminium
Putaran maks., mekanis [U/min]	10000
Torsi awal maks. [Nm]	1
Torsi suhu referensi [°C]	20
Desain poros	poros solid
Diameter poros [mm]	6
Material poros	baja (1.4104)
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N]	5
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N]	10

Koneksi listrik	
Kabel: 6 m, PVC	
putih	A
hijau	B
kuning	indeks 0
coklat	10...30V (Up)
abu-abu	0V (Un)
penutup	casing

Diagram dan grafik	
Diagram pulsa	arah putaran searah jarum jam (menghadap poros)