


RMB310



Encoder multiturn absolut dengan poros solid

MULTITURN ENCODER WETLINE



1 M4 kedalaman 8 mm



Karakteristik produk

Resolusi	65536 langkah; 32768 putaran; 31 bit
Interface komunikasi	IO-Link
Desain poros	poros solid
Diameter poros [mm]	10

Aplikasi

Prinsip fungsi	absolut
Tipe putaran	multiturn
Sistem pendeteksian	magnetik

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (; sesuai PELV)
Tegangan isolasi rata-rata [V]	30
Konsumsi arus [mA]	< 75
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	1000
Putaran maks., elektrik [U/min]	6000

Output

Pelindung hubung singkat	ya
--------------------------	----

Rentang pengukuran/pengaturan

Resolusi	65536 langkah; 32768 putaran; 31 bit
----------	--------------------------------------

Akurasi/deviasi

Akurasi [°]	0.1
-------------	-----

Software/pemrograman

Opsi pengaturan parameter	preset; titik nol; arah putaran; kecepatan putaran
---------------------------	--



Encoder multiturn absolut dengan poros solid

MULTITURN ENCODER WETLINE

Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM3 (230,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Function class	Penamaan
	0x4000	Identification and Diagnosis
	0x8001	Switching Signal Channel
	0x800B	Measurement Data Channel (high resolution)
Mode SIO	tidak	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min. [ms]	2.3	
Data proses IO-Link (bersiklus)	fungsi	panjang bit
	nilai proses	96
	status perangkat	4
	informasi peralihan binari	5
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus)	tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; suhu internal; penghitung siklus peralihan	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1064
Catatan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-40...85	
Suhu penyimpanan [°C]	-40...85	
Kelembapan udara relatif maks. [%]	98; (kondensasi tidak diperbolehkan)	
Perlindungan	IP 68; IP 69K	
Pengujian/persetujuan		
EME	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD
	DIN EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	30 g / 10...1000 Hz setengah sinus
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	200 g / 11 ms
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu	DIN EN 60068-2-29	30 g / 6 ms setengah sinus
MTTF [ANN]	283	
Persetujuan UL	suplai tegangan	Class 2
Data teknis		
Berat [g]	472.1	
Dimensi [mm]	Ø 42 / L = 107.9	
Material	flensa: baja tahan karat (1.4404 / 316L); casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L)	
Torsi awal maks. [Nm]	5	
Torsi suhu referensi [°C]	20	
Desain poros	poros solid	
Diameter poros [mm]	10	




Encoder multiturn absolut dengan poros solid

MULTITURN ENCODER WETLINE

Material poros		baja tahan karat (1.4112 / 440B)
Beban poros aksial maks. (di ujung poros)	[N]	300
Beban poros radial maks. (di ujung poros)	[N]	300
Flensa pemasangan		flensa sinkronisasi

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, aksial; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat (1.4401/316)



1	UB
2	SSC1.2 / IN
3	GND
4	IO-Link
5	n. c.