


RNK0013-C24/E

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



CE  NRTL US



Encoder singleturn absolut dengan poros solid

RNK0013-C24/E

Software/pemrograman		
Opsi pengaturan parameter	Parameter CAN; penskalaan; preset; Baud rate; arah putaran; alamat	
Alamat	switch pemilih alamat; Software	
Interface		
Interface komunikasi	CAN	
CAN		
Protokol	CANopen; DSP - 406	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...70
Perlindungan	IP 66; (pada casing: IP 67; pada poros: IP 66)	
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan		100 g (6 ms)
Ketahanan terhadap getaran		10 g (55...2000 Hz)
Data teknis		
Berat	[g]	670
Dimensi	[mm]	Ø 58 / L = 100
Material		aluminium
Putaran maks., mekanis	[U/min]	6000
Torsi awal maks.	[Nm]	1
Torsi suhu referensi	[°C]	20
Desain poros		poros solid
Diameter poros	[mm]	10
Material poros		baja (1.4104)
Beban poros aksial maks. (di ujung poros)	[N]	10
Beban poros radial maks. (di ujung poros)	[N]	20
Flensa pemasangan		flensa penjepit
Koneksi listrik		
strip terminal pada ruang terminal: ; Panjang kabel maksimal: 25 m; 100 m (500 kb/s)		