




Encoder inkremental dengan poros solid

RU-1024-I05/S1E

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 tanda referensi
- 2 M4 kedalaman 5 mm



Karakteristik produk		
Resolusi		2500 resolusi
Desain poros		poros solid
Diameter poros	[mm]	6
Data kelistrikan		
Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	10
Tegangan pengoperasian	[V]	5 DC
Konsumsi arus	[mA]	150
Output		
Desain kelistrikan		TTL
Beban arus maks. per output	[mA]	20
Frekuensi peralihan	[kHz]	300
Perbedaan fase A dan B	[°]	90
Rentang pengukuran/pengaturan		
Resolusi		2500 resolusi
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-30...100
Catatan tentang suhu sekitar		untuk kabel yang dipasang dengan kuat: -30 °C
Suhu penyimpanan	[°C]	-30...100
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	98



Encoder inkremental dengan poros solid

RU-1024-I05/S1E

Perlindungan	IP 66
--------------	-------

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	100 g (6 ms)
Ketahanan terhadap getaran	10 g (55...2000 Hz)


Data teknis

Dimensi [mm]	Ø 58 / L = 46
Material	aluminium
Putaran maks., mekanis [U/min]	12000
Torsi awal maks. [Nm]	1
Torsi suhu referensi [°C]	20
Desain poros	poros solid
Diameter poros [mm]	6
Material poros	baja (1.4104)
Beban poros aksial maks. (di ujung poros) [N]	10
Beban poros radial maks. (di ujung poros) [N]	20
Flensa pemasangan	flensa sinkronisasi

Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PUR; aksial


Konektor: 1 x Bajonett (ifm 1000.2)



pin 1	A
pin 2	A dibalik
pin 3	B
pin 4	B dibalik
pin 5	L+ sensor
pin 6	indeks 0
pin 7	indeks 0 dibalik
pin 9	+5V (Up)
pin 10	0V sensor
pin 11	casing
pin 12	0V

Diagram dan grafik

Diagram pulsa



arah putaran searah jarum jam (menghadap poros)