


PN5124



Sensor tekanan dengan display

PN-010-RBM12-HFPKG/US/.../V

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Rentang pengukuran [bar]	0...10
Koneksi proses	koneksi berulir M12 x 1,5 ulir internal ISO 6149

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas
Aplikasi	untuk aplikasi industri
Media	cairan dan gas
Suhu media [°C]	-25...80
Tekanan ledakan min. [bar]	150
Peringkat tekanan [bar]	50
Tipe tekanan	tekanan relatif

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 60
Resistensi isolasi min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	0.2
Watchdog terintegrasi	ya



Sensor tekanan dengan display

PN-010-RBM12-HFPKG/US/.../V

Input/output												
Jumlah input dan output			Jumlah output digital: 1									
Output												
Jumlah total output			1									
Sinyal output			sinyal peralihan									
Desain kelistrikan			PNP									
Jumlah output digital			1									
Fungsi output			biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)									
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]			2									
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]			250									
Pelindung hubung singkat			ya									
Tipe pelindung hubung singkat			berpulsa									
Pelindung beban berlebih			ya									
Rentang pengukuran/pengaturan												
Rentang pengukuran [bar]			0...10									
Setpoin SP [bar]			0.1...10									
Titik reset rP [bar]			0.05...9.95									
Dalam langkah [bar]			0.05									
Akurasi/deviasi												
Akurasi titik peralihan [X16]			< ± 1,0									
Kemampuan pengulangan [X16]			< ± 0,25; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)									
Deviasi suhu per 10 K			< ± 0.3									
Waktu respons												
Frekuensi peralihan untuk waktu respons tertentu yang telah ditetapkan dari satu output			Waktu respons (dAP) [ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
			Frekuensi peralihan [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Waktu respons [ms]			pada karakteristik tekanan berbentuk persegi; titik peralihan (SPx) = 70 %; titik reset (rPx) = 30 %									
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s]			0, 0,2,...10, 11,...50									
Software/pemrograman												
Penyesuaian titik peralihan			tombol pemrograman									
Opsi pengaturan parameter			histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam									
Kondisi pengoperasian												
Suhu sekitar [°C]			-25...80									
Suhu penyimpanan [°C]			-40...100									
Perlindungan			IP 65									



Sensor tekanan dengan display

PN-010-RBM12-HFPKG/US/.../V

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Data teknis		
Dimensi	[mm]	Ø 34 / L = 91.5
Material	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; baja tahan karat (1.4301/304)	
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM	
Siklus tekanan min.	100 juta	
Koneksi proses	koneksi berulir M12 x 1,5 ulir internal ISO 6149	

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, merah
	display fungsi	display LED 7 segmen
	nilai yang diukur	display LED 7 segmen

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

