


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFG14ZBB

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SF0516

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Koneksi proses	Clamp DN25 ISO 2852
----------------	---------------------

Aplikasi

Aplikasi	rentang suhu tinggi; aplikasi higienis
Peringkat tekanan [bar]	30

Cairan

Aplikasi	rentang suhu tinggi; aplikasi higienis
Suhu media [°C]	0...120

Gas

Suhu media [°C]	0...100
-----------------	---------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s]	200...2000
Sensitivitas terbesar [cm/s]	200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	15
----------------------	----



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFG14ZBB

Waktu respons	
Waktu respons [s]	1...10
Cairan	
Waktu respons [s]	1...10
Gas	
Waktu respons [s]	1...10
Kondisi pengoperasian	
Perlindungan	IP 67
Data teknis	
Material	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses	Clamp DN25 ISO 2852
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 2 m, silikon; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm²	
Koneksi	



	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
BK =	hitam
WH =	putih
GY =	abu-abu