




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFG14ZBB/6M



Karakteristik produk

Panjang probe L	[mm]	42
Koneksi proses		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Aplikasi

Aplikasi		rentang suhu tinggi; aplikasi higienis
Peringkat tekanan	[bar]	30
Cairan		
Aplikasi		rentang suhu tinggi; aplikasi higienis
Suhu media	[°C]	0...120
Gas		
Suhu media	[°C]	0...100

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol		VS3000
----------------------------	--	--------

Rentang pengukuran/pengaturan

Panjang probe L	[mm]	42
Cairan		
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
Gas		
Rentang pengaturan	[cm/s]	200...2000
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu	[K/min]	15
--------------	---------	----

Waktu respons

Waktu respons	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Cairan


Waktu respons	[s]	1...10
---------------	-----	--------



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFG14ZBB/6M

Gas		
Waktu respons	[s]	1...10
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	8648
Data teknis		
Berat	[g]	485
Material		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Keterangan		
Keterangan		Kualifikasi 3-A hanya berlaku jika adaptor dengan kualifikasi 3-A digunakan untuk pemasangan.
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 6 m, silikon; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm ²		
Koneksi		



Warna core :

BN = coklat

BU = biru

BK = hitam

WH = putih

GY = abu-abu