




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFM12ABB/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SF5200 + E40101

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Koneksi proses M12 x 1

Aplikasi

Aplikasi rentang suhu tinggi

Media Cairan; Gas

Suhu media [°C] -25...80

Peringkat tekanan [bar] 30

Cairan

Aplikasi rentang suhu tinggi

Suhu media [°C] -25...80

Gas

Suhu media [°C] -25...80

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol VS 0200

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s] 3...300

Sensitivitas terbesar [cm/s] 3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s] 200...2000

Sensitivitas terbesar [cm/s] 200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min] 15

Waktu respons

Waktu respons [s] 1...10

Cairan

Waktu respons [s] 1...10




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi


SFM12ABB/US-100

Gas		
Waktu respons	[s]	1...10
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M12 x 1
Penamaan ulir		M12 x 1
Material		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		M12 x 1
Aksesori		
Item dikirim		segel: 2 x AMF 30
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m



Koneksi



Warna core :

BN = coklat

BU = biru

BK = hitam

WH = putih

GY = abu-abu