

PN7020




Sensor tekanan dengan display

PN-400-SBR14-QFPKG/US/ IV

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: PN7000

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 display LED 7 segmen
2 tombol pemrograman



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 2
Rentang pengukuran [bar]	0...400
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/4 ulir internal

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas
Aplikasi	untuk aplikasi industri
Media	cairan dan gas
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk	Untuk media gas, aplikasi dibatasi hingga maks. 25 bar.
Suhu media [°C]	-25...80
Tekanan ledakan min. [bar]	1000
Peringkat tekanan [bar]	600
Tipe tekanan	tekanan relatif

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 60
Resistensi isolasi min. [MΩ]	100; (500 V DC)



Sensor tekanan dengan display

PN-400-SBR14-QFPKG/US/ IV

Kelas perlindungan	III										
Pelindung polaritas terbalik	ya										
Waktu penundaan pengaktifan [s]	0.2										
Watchdog terintegrasi	ya										
Input/output											
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 2										
Output											
Jumlah total output	2										
Sinyal output	sinyal peralihan										
Desain kelistrikan	PNP										
Jumlah output digital	2										
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)										
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2										
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250										
Pelindung hubung singkat	ya										
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa										
Pelindung beban berlebih	ya										
Rentang pengukuran/pengaturan											
Rentang pengukuran [bar]	0...400										
Setpoin SP [bar]	4...400										
Titik reset rP [bar]	2...398										
Dalam langkah [bar]	2										
Akurasi/deviasi											
Akurasi titik peralihan [X16]	< ± 1,0										
Kemampuan pengulangan [X16]	< ± 0,25; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)										
Deviasi suhu per 10 K	< ± 0.3										
Waktu respons											
Frekuensi peralihan untuk waktu respons tertentu yang telah ditetapkan dari satu output	Waktu respons (dAP) [ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500	
	Frekuensi peralihan [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1	
Waktu respons [ms]	pada karakteristik tekanan berbentuk persegi; titik peralihan (SPx) = 70 %; titik reset (rPx) = 30 %										
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s]	0, 0,2,...10, 11,...50										
Software/pemrograman											
Penyesuaian titik peralihan	tombol pemrograman										
Opsi pengaturan parameter	histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam										
Kondisi pengoperasian											
Suhu sekitar [°C]	-25...80										



Sensor tekanan dengan display

PN-400-SBR14-QFPKG/US/ IV

Suhu penyimpanan [°C]	-40...100
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Data teknis

Material	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; baja tahan karat (1.4301/304)
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM
Siklus tekanan min.	100 juta
Koneksi proses	koneksi berulir G 1/4 ulir internal

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	2 x LED, merah
	display fungsi	display LED 7 segmen
	nilai yang diukur	display LED 7 segmen

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

