


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFN12AAC/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SF5700 + E40127

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Koneksi proses	1/2" NPT
----------------	----------

Aplikasi

Media	Cairan; media agresif
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	5

Cairan

Suhu media [°C]	-25...80
-----------------	----------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	0...60
Sensitivitas terbesar [cm/s]	0...20

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	7
----------------------	---

Waktu respons

Waktu respons [s]	2...20
-------------------	--------

Cairan

Waktu respons [s]	2...20
-------------------	--------




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi


SFN12AAC/US-100

Kondisi pengoperasian		
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Data teknis		
Casing	tipe berulir	
Material	PTFE	
Material yang kontak dengan media	PTFE	
Koneksi proses	1/2" NPT	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m



Koneksi



Warna core :

BN = coklat

BU = biru

BK = hitam

WH = putih

GY = abu-abu