


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFN12XBK/US

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses	1/2" NPT
----------------	----------

Aplikasi

Media	Cairan; media agresif
-------	-----------------------

Peringkat tekanan	[bar]	30
-------------------	-------	----

Cairan

Suhu media	[°C]	5...70
------------	------	--------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan	[cm/s]	0...60
--------------------	--------	--------

Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...40
-----------------------	--------	--------

Akurasi/deviasi

Gradien suhu	[K/min]	7
--------------	---------	---

Waktu respons

Waktu respons	[s]	2...20
---------------	-----	--------

Cairan

Waktu respons	[s]	2...20
---------------	-----	--------

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
-----------------	-----------------	--------------



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFN12XBK/US

Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
----------------------------	----------------	---------------------

Data teknis

Casing	tipe berulir
Material	keramik (99,9 % Al ₂ O ₃)
Material yang kontak dengan media	keramik (99,9 % Al ₂ O ₃)
Koneksi proses	1/2" NPT

Aksesori


Item dikirim	segel: 1, PTFE
--------------	----------------

Keterangan


Keterangan	Untuk penyegelan, gunakan washer kemasan PTFE yang disediakan.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m



Koneksi



	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
BK =	hitam
WH =	putih
GY =	abu-abu