


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABB/10M/PH

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SF5200 + E40096

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal
----------------	----------------------

Aplikasi

Aplikasi	rentang suhu tinggi
Media	Cairan; Gas
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	30

Cairan

Aplikasi	rentang suhu tinggi
Suhu media [°C]	-25...80

Gas

Suhu media [°C]	-25...80
-----------------	----------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s]	200...2000
Sensitivitas terbesar [cm/s]	200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	15
----------------------	----

Waktu respons

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------

Cairan

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABB/10M/PH

Gas		
Waktu respons	[s]	1...10
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Material		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		G 1/2 ulir eksternal
Aksesori		
Item dikirim		segel: 2 x AMF 30
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 10 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm ² , PVC		
Koneksi		



BN =
 BU =
 BK =
 WH =
 GY =

Warna core :
 coklat
 biru
 hitam
 putih
 abu-abu