


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABBE0/20M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal
----------------	----------------------

Aplikasi

Aplikasi	Eks zona 0
Suhu media [°C]	-20...60
Peringkat tekanan [bar]	30

Cairan

Aplikasi	Eks zona 0
Suhu media [°C]	-20...60

Gas

Suhu media [°C]	-20...60
-----------------	----------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200 Exi
----------------------------	-------------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s]	200...2000
Sensitivitas terbesar [cm/s]	200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	15
----------------------	----

Waktu respons

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------

Cairan

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------

Gas

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67
--------------	-------



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi


SFR12ABBE0/20M

Data teknis	
Casing	tipe berulir
Material	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik	
Kabel: 20 m, TPE-S; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm ²	

Koneksi



	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
BK =	hitam
WH =	putih
GY =	abu-abu