


SF321A



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABB/2G



Karakteristik produk

Panjang probe L	[mm]	12
Koneksi proses		G 1/2 ulir eksternal

Aplikasi

Media		Cairan; Gas
Suhu media	[°C]	-20...70
Peringkat tekanan	[bar]	30

Cairan

Suhu media	[°C]	-20...70
------------	------	----------

Gas

Suhu media	[°C]	-20...70
------------	------	----------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
----------------------------	--	-------------------------------

Rentang pengukuran/pengaturan

Panjang probe L	[mm]	12
Cairan		
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
Gas		
Rentang pengaturan	[cm/s]	200...2000
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu	[K/min]	15
--------------	---------	----

Waktu respons

Waktu respons	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Cairan

Waktu respons	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Gas

Waktu respons	[s]	1...10
---------------	-----	--------

SF321A



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABB/2G

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
Persetujuan		DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007
Tanda ATEX		 II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	8648
Klasifikasi keamanan		
Kapasitansi internal maks.	[nF]	1.2
Induktansi internal maks.	[µH]	6
Kelas suhu		T4
Data teknis		
Berat	[g]	456
Casing		tipe berulir
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi proses		G 1/2 ulir eksternal
Panjang pemasangan EL	[mm]	45
Keterangan		
Keterangan	Pada prinsipnya, pengujian tipe menurut 94/9/EC (ATEX) hanya memperhitungkan kondisi atmosfer (0,8...1,1 bar).	
	Untuk tekanan di luar rentang ini, penggunaan harus dinilai dan disetujui oleh pengguna.	
	Patuhi petunjuk pengoperasian dan sertifikat pengujian tipe.	
Jumlah paket		1 buah

SF321A




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABB/2G

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, TPE-S; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm²

Koneksi



Warna core :
BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih
GY = abu-abu